

インジケータプラグ MFL-24DC/AC

部品番号: 10004

FESTO

発光ダイオード(LED)付



データシート

特長	値
質量	15 g
配線方式	Plug pattern type B to EN 175301-803 業界基準 (11mm) まで
作動電圧 DC	24 V
作動電圧 AC	24 V
電源周波数	0 ... 60 Hz
許容電圧変動	+/- 15 %
保護仕様	IP65 IEC 90529
周囲温度	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA6強化