

リミットバルブ SDK-4-PK-3

製品番号: 10033

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	3/2 クローズ, 単安定
操作方法	機械式
標準公称流量	16 l/min
空気圧作動ポート	PK-3
作動電圧	0 bar...8 bar
構造	ボールシート
リセット方法	メカスプリング
呼び径	0.6 mm
排気機能	スロットル調整可
シーリング原理	ソフト
制御方法	ダイレクト
流れ方向	反転負荷
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 -C...80 -C
周囲温度	-10 -C...80 -C
作動力	17 N
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	PK-3
空気圧接続 2	PK-3
空気圧ポート 3	ダクトなし