

インジケータ OH-8-GN

部品番号: 10089

FESTO



データシート

特長	値
Operating pressure MPa	-0.1 ... 0.8 MPa
使用圧力	-1 ... 8 bar
Operating pressure	-14.5 ... 116 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
接続ポート径	バーブ形ニップル : PK-3
材質	RoHS対応