


# ショックアブソーバ YSR-16-20

部品番号: 10868

FESTO

調整、再充填可能



## データシート

特長	値
サイズ	16
ストローク	20 mm
クッション	調整可 硬質
取付方向	任意
位置検出	なし
最高衝突速度	3 m/s
リセット時間 短	0.4 s
リセット時間 長	1 s
運転モード	単動 スプリングブッシュタイプ
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-10 ... 80 °C
クッションストローク	20 mm
最大抑止力	1,600 N
ストロークあたりの最大消費エネルギー	32 J
時間あたりの最大消費エネルギー	130,000 J
残存エネルギー	0.16 J
リセット力	20 N
質量	240 g
取付方法	ロックナット付
材質	銅、PTFEフリー
材質 シール	NBR
材質ハウジング	鋼 亜鉛メッキ
材質ピストンロッド	ステンレス