



ソレノイドバルブ

JMFH-5-1/8-NPT

部品番号: 10875

FESTO

マニュアル操作付、ソレノイドコイルとソケット無し。ソレノイドコイルとソケットは別途ご注文ください。



データシート

特長	値
バルブ機能	5方弁ダブル
操作方法	電気
幅	26 mm
標準流量	600 l/min
Operating pressure MPa	0.15 ... 0.8 MPa
使用圧力	1.5 ... 8 bar
構造	ポペット弁
認証	c UL us - Recognized (OL)
保護仕様	IP65
オリフィス径	5 mm
スクリーンサイズ	27 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
制御方法	パイロット式
流れ方向	逆流不可
Overlap	Underlap
スイッチング周波数	25 Hz
切換時間	10 ms
ロジック0を使った最大ポジティブテストパルス	2,200 µs
ロジック1を使った最大ネガティブテストパルス	3,700 µs
コイル特性	ソレノイドコイルを参照してください。別途注文してください
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-20 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-5 ... 40 °C
質量	260 g
取付方法	マニホールド 取付穴 オプション
パイロット接続ポート12	M5
パイロット接続ポート14	M5
エア接続ポート 1	1/8 NPT
エア接続ポート 2	1/8 NPT
エア接続ポート 3	1/8 NPT
エア接続ポート 4	1/8 NPT
エア接続ポート 5	1/8 NPT
材質	RoHS対応
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	アルミダイカスト