



# 空気圧バルブ

## JH-5-1/4-NPT

部品番号: 10879

FESTO



### データシート

特長	値
バルブ機能	5方弁ダブル
操作方法	空気圧
幅	30.5 mm
標準流量	1,100 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0.8 MPa
使用圧力	0 ... 8 bar
構造	ポペット弁
保護仕様	IP65
オリフィス径	7 mm
スクリーンサイズ	32 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
制御方法	直動
パイロット方式	外部パイロット
流れ方向	逆流不可
Overlap	Underlap
Pilot pressure MPa	0.12 ... 1 MPa
パイロット圧力	1.2 ... 10 bar
スイッチング周波数	12 Hz
切換時間	7 ms
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-20 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	330 g
取付方法	マニホールド 取付穴 オプション
パイロット接続ポート12	1/8 NPT
パイロット接続ポート14	1/8 NPT
エア接続ポート 1	1/4 NPT
エア接続ポート 2	1/4 NPT
エア接続ポート 3	1/4 NPT
エア接続ポート 4	1/4 NPT
エア接続ポート 5	1/4 NPT
材質	RoHS対応
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	アルミダイカスト