


回転リフトモジュール EHMB-32-200

部品番号: 1098559

FESTO



データシート

特長	値
ドライブピニオン径	12 mm
実行ストローク	0 ... 200 mm
サイズ	32
回転角度	エンドレス
歯付ベルトピッチ	5 mm
取付方向	任意
ギアユニットタイプ	ベルト駆動アクチュエータ
構造	電動ロータリアクチュエータ ベルト付
減速比	3:1
最大出力速度	300 1/min
最大入力速度	900 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
周囲温度	-10 ... 60 °C
最高運転トルク	6.7 Nm
最高推力Fx	750 N
無負荷時のトルク	< 0.5 Nm
質量	6,388 g
Material of drive shaft	鋼
材質	RoHS対応
Material of drive shaft	ステンレス
Material cover	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material toothed belt	グラスファイバーポリクロロピレン