


ソレノイドバルブ

MVH-5-1/8-S-B-VI

部品番号: 116000

FESTO

ソレノイドコイル付、マニュアル操作付、ソケット無し



データシート

特長	値
バルブ機能	5方弁シングル
操作方法	電気
標準流量	750 l/min
使用圧力	0 ... 10 bar
構造	ポペット弁
リターン方式	メカスプリング
保護仕様	IP65
オリフィス径	5 mm
スクリーンサイズ	27 mm
シール	ソフトシール
手動操作	あり
制御方法	パイロット式
流れ方向	逆流不可
パイロット圧力	2 ... 10 bar
切換時間 off	36 ms
切換時間 on	17 ms
コイル特性	24V DC
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ40um ろ過圧縮空気、給油、フィルタメッシュ40um
流体温度	-5 ... 50 °C
パイロット流体	ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ40um ろ過圧縮空気、給油、フィルタメッシュ40um
周囲温度	-5 ... 50 °C
取付方法	取付穴
パイロット接続ポート12	G1/8
エア接続ポート 1	G1/8
接続ポート 11	G1/8