

# ソレノイドバルブ MVH-5-1/4-L-S-B-VI

部品番号: 117429

FESTO

ソレノイドコイル付、マニュアル操作付、ソケット無し  
負圧での使用可



## データシート

特長	値
バルブ機能	5方弁シングル
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
パイロット圧力	3 ... 10 bar
作動流体	ろ過圧縮空気、フィルタろ過度 40µm、給油または無給油 真空
パイロット流体	ろ過圧縮空気、フィルタろ過度 40µm、給油または無給油
パイロット接続ポート12	G1/4
エア接続ポート 1	G1/4
接続ポート 11	G1/4
材質	PWIS質を含む