

絞りプレート GRO-ZP-3-ISO

製品番号: 119674

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	スロットル機能
作動電圧	0 bar...16 bar
標準公称流量	1500 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に準拠した圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
流体温度	-20 -C...80 -C
周囲温度	-20 -C...80 -C
取付方法	取付穴付