


# モータ折り返しキット EAMM-U-110-D60-100A-120-S1

製品番号: 1203112

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	110
取付位置	任意
ギア比	1:1
最高回転数	5000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-25 -C...60 -C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP65
周囲温度	-10 -C...60 -C
負荷慣性モーメント	799 kgmm <sup>2</sup>
アイドルリング駆動トルク	0.3 Nm
伝達トルク	25 Nm
製品質量	5020 g
インタフェースコード アクチュエータ	D60B
インタフェースコード モータイン	100A
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠