


サイレンサ AMTE-M-LH-G38

部品番号: 1205862

★ Core product range

空気圧システムの排気音を軽減

FESTO



データシート

特長	値
取付方向	任意
容器サイズ	10
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
使用圧力	0 ... 10 bar
大気開放時の流量	5,430 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
音圧レベル	82 dB(A)
周囲温度	-40 ... 80 °C
質量	26 g
接続ポート径	G3/8
Material of silencer insert	銅
Material of threaded plug	真鍮
材質	RoHS対応