

プラスチックチューブ PU-9-SW

部品番号: 12134

FESTO

CNおよびCKコネクタ用、特に曲げやすく座屈しない、ポリウレタン製(食品産業に使用不可)

最大許容圧力は最高温度時のものです。



データシート

特長	値
外径	11.6 mm
流量を損なわない曲げ半径	76 mm
内径	9 mm
温度範囲での作動圧力	0 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-35 ... 60 °C
長さXm時の質量	0.056 kg/m
接続ポート径	内径9mm/バーブニップル用 (ナット付)
色	黒
ショア硬度	A 91 +/-3
材質	RoHS対応
Material tubing	TPE-U(PU)