

カップリング EAMC-30-35-8-11

製品番号: 123042

FESTO



データシート

特徴	値
保持部径 1	8 mm
ホルダー直径 2	11 mm
サイズ	30
呼び長さ	35 mm
取付位置	任意
最高回転数	8000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 -C...60 -C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 -C...60 -C
負荷慣性モーメント	6.1 kgmm ²
伝達トルク	8.2 Nm
製品質量	45 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠