

カップリング EAMC-30-35-8-8

部品番号: 123044

FESTO

DGE用



データシート

特長	値
ホルダサイズ 1	8 mm 8 mm
サイズ	30
基準長さ	35 mm
取付方向	任意
最高速度	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-25 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	6.1 kgmm ²
変換トルク	8.2 Nm
質量	45 g
材質	RoHS対応