

マニホールドクリップ VABM-C8-12E-G14-35-PT-L

部品番号: 1247987

FESTO



データシート

特長	値
スクリーンサイズ	12 mm
バルブ位置	35
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
バルブ取付時の最高締付トルク	0.6 Nm
最大締め付けトルク 壁取付	5 Nm
質量	2,138 g
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 3	G1/4
エア接続ポート 5	G1/4