

# ワンタッチコネクタ QSM-M3-5/32-I-U-M

部品番号: 130592

FESTO

内部六角ソケット、雄ネジ



## データシート

特長	値
サイズ	MINI
オリフィス径	0.059 "
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
デザイン	ストレート形
容器サイズ	1
構造	押し引きの原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
締め付けトルク	0.354 ft-lbf
締め付けトルク公差	± 55 %
質量	0.078 oz
取付方法	Internal hexagon A/F 1.5
エア接続ポート 1	M3 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	適用チューブ外径: 5/32"
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
リリースリングの色	グレー
材質	RoHS対応
Material housing	ステンレス
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス