

# ストレート QS-1/2-16-20

製品番号: 130685

FESTO



## データシート

| 特徴             | 値   |
|----------------|---|
| サイズ            | 標準  |
| 呼び径            | 13 mm   |
| ねじ付トラニオンのシール方法 | コーティング  |
| 取付位置           | 任意  |
| 形状             | ストレート形  |
| 発注単位           | 20  |
| 構造             | Push-Pull方式   |
| 全温度範囲の使用圧力     | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 000032...87 000032   |
| 温度依存性使用圧力      | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 000032...203 000032 |
| 海洋仕様           | 証明書を参照  |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気<br>www.festo.comに記載されたメーカー指定に基づく水          |
| 使用流体/制御流体の情報   | 給油運転可   |
| 耐食性クラス KBK     | 1 - 低耐腐食性   |
| LABS 認証        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| クリーンルーム等級      | ISO 14644-1準拠, クラス4   |
| 周囲温度           | -10 -C...80 -C  |
| 定格締付トルク        | 26 Nm   |
| 定格締付トルクに対する許容  | ±20%  |
| 製品質量           | 63 g  |
| 取付方法           | 六角ねじ SW24   |
| エア接続ポート 1      | 雄ねじ R1/2  |
| 空気圧接続 2        | チューブ 外径16mm用  |
| 色 リリースリング      | 青   |
| 材料に関する注意事項     | RoHS準拠  |
| 材質ハウジング        | 真鍮, ニッケルめっき   |
| リリースリング材質      | POM   |
| チューブシール材質      | NBR   |
| チューブ止め具材質      | ステンレス   |

