

ワンタッチスリーブ QSH-12-20

部品番号: 130727

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|---|--|
| サイズ | 標準 |
| オリフィス径 | 9 mm |
| 取付方向 | 任意 |
| デザイン | ストレート形 |
| 容器サイズ | 20 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 6 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.4 MPa |
| 使用圧力における温度範囲 | -0.95 ... 14 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 203 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア メーカーの説明による水 www.festo.com 参照 |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -10 ... 80 °C |
| 質量 | 3 g |
| エア接続ポート 1 | Push-in sleeve diameter 12 mm |
| エア接続ポート 2 | Push-in sleeve diameter 12 mm |
| リリースリングの色 | 青 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | PBT |