

# ストレート QSM-M5-3-100

製品番号: 130777

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	ミニ
呼び径	2 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	シールリング
取付位置	任意
形状	ストレート形
発注単位	100
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 000032...87 000032
温度依存性使用圧力	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 000032...203 000032
海洋仕様	証明書を参照
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:::]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
定格締付トルク	1.33 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
製品質量	3.4 g
取付方法	六角ねじ SW8
エア接続ポート 1	雄ねじ M5
空気圧接続 2	チューブ(外径3mm)用
色 リリースリング	青
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質ハウジング	真鍮, ニッケルめっき
リリースリング材質	POM
チューブシール材質	NBR
チューブ止め具材質	ステンレス