

プラスチックチューブ PUN-CM-8-SW

部品番号: 130816

FESTO

ワンタッチコネクタQSシリーズ、CN、CKコネクタ用外基準チューブ (帯電防止タイプ、食品業界否認可)



データシート

特長	値
外径	8 mm
流量を損なわない曲げ半径	37 mm
内径	5.5 mm
最小曲半径	20 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
表面抵抗	0.01 ... 10 MOhm
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-35 ... 60 °C
長さXm時の質量	0.03527 kg/m
接続ポート径	適用チューブ外径8mm
色	黒
ショア硬度	D 52 +/-3
材質	RoHS対応
Material tubing	TPE-U(PU)