

ペローグリッパ DHEB-8-E-D-S-L

製品番号: 1320754

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	8
ペローズのストローク	3.5 mm
最小把持径	8 mm
最大把持径	11 mm
取付位置	任意
機能	単動式 クローズ
グリッパ機能	アダプティブ
構造	収縮ダイヤフラム 強制された動作過程
ガイド	ベースガイド
位置検出	なし
作動電圧	5 bar...8 bar
背圧	1 bar
グリッパの許容使用頻度	4 Hz
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最小開放時間	10 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最低閉時間	30 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	5 °C...60 °C
ペローズの平均交換間隔	1 scycle
許容負荷基準値	0.08 kg
製品質量	15 g
取付方法	オプション : 雄ネジ付 ロックナット付
空気圧接続	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ペローズ	VMQ(シリコン)

特徴	値
材質ハウジング	アルミ アルマイト