

# ペローグリッパ DHEB-12-E-D-E-P

製品番号: 1320789

FESTO



## データシート

| 特徴                          | 値                              |
|-----------------------------|--------------------------------|
| サイズ                         | 12                             |
| ペローズのストローク                  | 5.5 mm                         |
| 最小把持径                       | 13 mm                          |
| 最大把持径                       | 17 mm                          |
| 取付位置                        | 任意                             |
| 機能                          | 単動式<br>クローズ                    |
| グリッパ機能                      | アダプティブ                         |
| 構造                          | 収縮ダイヤフラム<br>強制された動作過程          |
| ガイド                         | ベースガイド                         |
| 位置検出                        | なし                             |
| 作動電圧                        | 5 bar...8 bar                  |
| 背圧                          | 1 bar                          |
| グリッパの許容使用頻度                 | 4 Hz                           |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の最小開放時間 | 20 ms                          |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の最低閉時間  | 40 ms                          |
| 作動流体                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報                | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)         |
| 耐食性クラス KBK                  | 2 - 適度な耐食性                     |
| LABS 認証                     | VDMA24364-ゾーン III              |
| 周囲温度                        | 5 -C...60 -C                   |
| ペローズの平均交換間隔                 | 0.5 scycle                     |
| 許容負荷基準値                     | 0.12 kg                        |
| 製品質量                        | 17 g                           |
| 取付方法                        | オプション :<br>雄ネジ付<br>ロックナット付     |
| 空気圧接続                       | M3                             |
| 材料に関する注意事項                  | RoHS準拠                         |
| 材質 ペローズ                     | EPDM                           |
| 材質ハウジング                     | アルミ<br>アルマイト                   |

