

# ペローグリッパ DHEB-63-E-U-E-L

部品番号: 1320819

FESTO



## データシート

| 特長   | 値                               |
|--|---------------------------------|
| サイズ  | 63                              |
| ペローのストローク                                    | 25 mm                           |
| グリッパ可能な最小径                                   | 66 mm                           |
| グリッパ可能な最大距離                                  | 85 mm                           |
| 取付方向   | 任意                              |
| 運転モード  | 単動<br>3位置クローズドセンタまたは3方弁ノーマルクローズ |
| グリッパ機能                                       | Adaptive                        |
| 構造   | 伸縮自在のダイヤフラム<br>ガイドモーションシーケンス    |
| ガイド  | 基本ガイド                           |
| 位置検出   | 近接スイッチ用                         |
| 使用圧力   | 4 ... 8 bar                     |
| 復帰圧  | < 1 bar                         |
| グリッパの最大周波数                                   | <= 4 Hz                         |
| Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 40 ms                           |
| Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 100 ms                          |
| 作動流体   | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア   |
| 作動/パイロット流体に注意                                | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )              |
| 耐酸性クラス : CRC                                 | 2 - 腐食ストレスほぼなし                  |
| PWIS conformity                              | VDMA24364 zone III              |
| 周囲温度   | 5 ... 60 °C                     |
| ペローの平均交換インターバル                               | 0.5 Mio SP                      |
| 有効負荷基準値                                      | 5.1 kg                          |
| 質量   | 785 g                           |
| 取付方法   | 雄ネジ<br>ロックナット付<br>オプション         |
| 接続ポート径                                       | G1/8                            |
| 材質   | RoHS対応                          |
| Material bellows                             | EPDM                            |
| Material housing                             | アルミニウム<br>陽極化処理                 |