

Yコネクタ NPQP-Y-Q8-Q6

部品番号: 132578

FESTO

製造中止予定品、2013年まで注文可能



データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	3.6 mm
構造	押し引きの原理
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	4
周囲温度	-20 ... 60 °C
質量	11.5 g
エア接続ポート 1	適用チューブ外径: 8mm
エア接続ポート 2	適用チューブ外径: 6mm
材質	PWIS質を含む RoHS対応
材質 ハウジング	PP
材質情報 チューブクランプセグメント	ステンレス