

ソレノイドコイル MSFG-24/42-50/60-DS

製品番号: 13264

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|--------------|--|
| 取付位置 | 任意 |
| スイッチ位置指示器 | いいえ |
| 最速ピックアップ時間 | 10 ms |
| スイッチオン時間 | 100% |
| 力率 cos {Φ} | 0.7 |
| コイル特性値 | DC24V : 4.5W 42V AC : 50/60Hz, 起動電力 9.0VA, 保持電力 7.0VA |
| 許容周波数変動 | +/- 5 % |
| 許容電圧変動 | +/- 10 % |
| 海洋仕様 | 証明書を参照 |
| 証明書発行機関 | DNV-TAA000032X |
| LABS 認証 | VDMA24364-C1-L |
| 保護等級 | IP65 |
| 周囲温度 | -5 -C...40 -C |
| 許容締付トルク ソケット | 0.4 Nm |
| 製品質量 | 55 g |
| 電気接続 | タイプA DIN EN 175301-803準拠 |
| 取付方法 | ローレットナット付 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠 |
| ソレノイドコイル材質 | Duroplast 銅 鋼 |
| 巻き上げ材質 | 銅 |