

Cartridge QSPLKG20-8

部品番号: 132855

FESTO

ワンタッチコネクタ付き (エルボ)



データシート

| 特長 | 値 |
|---|-------------------------------|
| サイズ | 標準 |
| オリフィス径 | 4.8 mm |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ | Oリング |
| 取付方向 | 任意 |
| デザイン | L-shape |
| 容器サイズ | 10 |
| 構造 | 押し引きの原理 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -5 ... 60 °C |
| 質量 | 10 g |
| 取付方法 | Mounting pin |
| エア接続ポート 1 | カートリッジ 20 mm |
| エア接続ポート 2 | 外径8mmのチューブ用 |
| リリースリングの色 | 青 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | 強化PA |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | ステンレス |