

クランプモジュール

EV-20/75-5

部品番号: 13291

FESTO

リセット機能付



データシート

特長	値
ストローク	5 mm
クランプ面	20x75
取付方向	任意
運転モード	単動
使用圧力	2 ... 6 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
周囲温度	-20 ... 40 °C
質量	130 g
取付方法	取付穴
接続ポート径	M5
Material housing	アルミダイカスト
Material membrane	TPE-U(PU)