

プラスチックチューブ PUN-H-2X0,4-RT

製品番号: 133040

FESTO



データシート

特徴	値
外径	2 mm
流量に応じた曲げ半径	8 mm
内径	1.2 mm
最小曲げ半径	5 mm
使用に関する注記	TPE-U エーテルベース
チューブ特性	ケーブルペア
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 000032...87 000032
温度依存性使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
クリーンルーム等級	静的に設置されている要素, ISO 14644-1 準拠の評価は意味がない
周囲温度	-35 -C...60 -C
長さあたりの製品質量	0.0024 000015
空気圧接続	プラグコネクタ外径2mm用
色	赤
ショア硬さ	D 52 +/-3
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
材質: チューブ	TPE-U(PU)