

ブランキングプラグ NPQP-P-S6-FD-P10

製品番号: 133129

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
形状	ブランキングプラグ
発注単位	10
構造	Push-Pull方式
温度依存性の使用圧力	-0.95 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-20 -C...60 -C
製品質量	0.5 g
エア接続ポート 1	ワンタッチスリーブ Φ6mm
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質ハウジング	PP
チューブ止め具材質	ステンレス