

2山ナツクル CRSG-M6

製品番号: 13567

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	M6
取付位置	任意
規格ベース	DIN 71752 規格品 ISO 8140
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅、亜鉛またはニッケルの質量が5%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル、無電解ニッケルめっきが施された表面、回路基板、ケーブル、電気コネクタ、コイルは例外です
周囲温度	-40 -C...150 -C
製品質量	22 g
材料に関する注意事項	RoHS準拠
ボルト材質	高合金鋼
材質 クレビス	ステンレス
材質 : ナット	ステンレス
ヒューズ材質	ステンレス