

## 2山ナット CRSG-M12X1,25

製品番号: 13570

FESTO



### データシート

特徴	値
サイズ	M12x1.25
取付位置	任意
規格ベース	DIN 71752 規格品 ISO 8140
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅, 亜鉛またはニッケルの質量が5%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
周囲温度	-40 -C...150 -C
製品質量	162.8 g
材料に関する注意事項	RoHS準拠
ボルト材質	高合金鋼
材質 クレビス	ステンレス
材質 : ナット	ステンレス
ヒューズ材質	ステンレス