

# ネジ式ニップル CRCN-1/8-PK-3

部品番号: 13969

FESTO

耐腐食性、プラスチックチューブ形式PAN、PUN、PL、PP、P  
U用のガスケット付



## データシート

特長	値
オリフィス径	2.5 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
容器サイズ	10
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	0 ... 60 °C
質量	7.52 g
エア接続ポート 1	G1/8 ( 雄ネジ )
エア接続ポート 2	外径4mmのチューブ用
材質	RoHS対応
Material housing	ステンレス
Material of threaded seal	強化PA TPE-U(PU)