


# タンデムシリンダ DNUT-50- -PPV-A

部品番号: 14194

FESTO

両端に可変エアクッション付  
廃番予定品、2008年まで供給可



## データシート

特長	値
ストローク	1 ... 300 mm
ピストン径	50 mm
規格	ISO 6431
クッション	PPV : 両側可変エアクッション
取付方向	任意
運転モード	複動式
ロッドエンド	雄ネジ
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
使用圧力	0.5 ... 8 bar
作動流体	ろ過圧縮空気
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-20 ... 80 °C
クッションストローク	23 mm
0.6MPaで後退時の理論力	1,848 N
0.6MPaで前進時の理論力	2,262 N
取付方法	アクセサリ
接続ポート径	G1/4
材質 カバー	アルミダイカスト
材質 シール	TPE-U(PU)
材質ハウジング	鍛造アルミ合金
材質ピストンロッド	ステンレス