

# ステッピングモータ EMMS-ST-28-L-S

部品番号: 1451384

★ Core product range

減速機、ブレーキなし

FESTO



## データシート

特長	値
周囲温度	-10 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	0 - 85 %
適合または準拠規格	IEC 60034
保護仕様	B
EN60034-1準拠電子サーマルクラス	B
EN60034-1準拠の精度等級	S1
保護仕様	IP65
配線システム	プラグ
材質	RoHS対応
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
認証	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
作動電圧 DC	48 V
モータの保持トルク	0.09 Nm
最高速度	6,000 1/min
ステッピングアングル (フルスペック)	1.8 deg
シーケンサ許容角度	±5 %
公称電流	1.4 A
電圧一定、位相	6 mV/min
巻線抵抗相	2.3 Ohm
巻線インダクタンス相	1.4 mH
回転負荷モーメント	0.018 kgcm2
総出力慣性モーメント	0.018 kgcm2
質量	268 g
軸方向の軸負荷	7 N
半径方向の軸負荷	20 N