

# ジャバラキット EADB-V2-63-S201-300

製品番号: 1488363

FESTO



## データシート

特徴	値
外径	93 mm
サイズ	63
ストローク範囲	201 mm...300 mm
ピストンロッド延長部	80 mm
形状	丸型
取付位置	任意
構造	ジャバラキット 排気ダクト付
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
流体耐性	ほこり 切粉 オイル グリス ベンジン
保護等級	IP65 IEC 60529に準拠
周囲温度	-10 °C...80 °C
移動負荷	183 g
製品質量	307 g
取付方法	延期可能 ねじ付ピンによって
空気圧接続	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
適応部品材質	鍛造アルミ合金 アルマイト
材質シール	NBR
ジャバラ材質	NBR
ねじピン材質	高合金ステンレス鋼