


# ソレノイドバルブ VZWP-L-M22C-G34-250-V-1P4-40

製品番号: 1489948

FESTO



## データシート

特徴	値
構造	パイロット制御型ピストンシートバルブ
操作方法	電動
シーリング原理	ソフト
取付位置	コイル, なるべく上側
取付方法	インライン
接続装備	G3/4
電気接続	タイプA プラグ EN 175301-803に準拠 角形タイプ
呼び径	25 mm
バルブ機能	2/2 クローズ, 単安定
手動操作	なし
流れ方向	反転負荷
流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス 中性の液体 その他のフロー媒体 要求に応じて
公称圧力 継手 PN	40
圧力差	0.05 MPa
差圧	0.5 bar 7.25 000032
コイル特性値	24V DC : 6.8W
絶縁クラス	H
許容電圧変動	+/- 10 %
スイッチオン時間	100%
制御方法	パイロット式

特徴	値
流体圧力	0.05 MPa...4 MPa 0.5 bar...40 bar 7.25 000032...580 000032
最高粘度	22 mm <sup>2</sup> /s
流体温度	-10 -C...80 -C
周囲温度	-10 -C...35 -C
EN 12266-1に準拠する漏れ率	A
流量 Kv	8.2 m <sup>3</sup> /h
標準公称流量	8750 l/min
切換時間 オン	130 ms
切換時間 オフ	300 ms
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
材質ハウジング	鋳造真鍮
マテリアル番号ハウジング	CW617N
材質シール	FPM
材質：ねじ	ステンレス
材質番号ねじ	1.4301
製品質量	1500 g
保護等級	IP65
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性