


カートリッジシリンダ EGZ-6-5

製品番号: 15033

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	5 mm
ピストン径	6mm
クッション	クッションなし
取付位置	任意
機能	単動式 プッシング
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
位置検出	なし
バリエーション	片側ピストンロッド
作動電圧	2 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論推力	14 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	14.7 N
取付方法	オプション: 雄ネジ付 ロックナット付
空気圧接続	M3
材質: カバー	POM
材質 シール	TPE-U(PU)
材質 ハウジング	真鍮 ニッケルめっき
材質 ピストンロッド	高合金鋼