


# カートリッジシリンダ EGZ-6-10

製品番号: 15034

FESTO



## データシート

| 特徴                                | 値                               |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| ストローク                             | 10 mm                           |
| ピストン径                             | 6mm                             |
| クッション                             | クッションなし                         |
| 取付位置                              | 任意                              |
| 機能                                | 単動式<br>プッシング                    |
| 構造                                | ピストン<br>ピストンロッド<br>シリンダチューブ     |
| 位置検出                              | なし                              |
| バリエーション                           | 片側ピストンロッド                       |
| 作動電圧                              | 2 bar...8 bar                   |
| 作動流体                              | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気 |
| 耐食性クラス KBK                        | 2 - 適度な耐食性                      |
| LABS 認証                           | VDMA24364-B2-L                  |
| 周囲温度                              | -20 °C...80 °C                  |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論推力         | 14 N                            |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス | 13.9 N                          |
| 取付方法                              | オプション:<br>雄ネジ付<br>ロックナット付       |
| 空気圧接続                             | M3                              |
| 材質: カバー                           | POM                             |
| 材質 シール                            | TPE-U(PU)                       |
| 材質 ハウジング                          | 真鍮<br>ニッケルめっき                   |
| 材質 ピストンロッド                        | 高合金鋼                            |