


カートリッジシリンダ EGZ-10-5

製品番号: 15036

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	5 mm
ピストン径	10mm
クッション	クッションなし
取付位置	任意
機能	単動式 プッシング
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
位置検出	なし
バリエーション	片側ピストンロッド
作動電圧	1.5 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--] 準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論推力	42 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	42 N
取付方法	オプション: 雄ネジ付 ロックナット付
空気圧接続	M5
材質: カバー	POM
材質 シール	TPE-U(PU)
材質ハウジング	真鍮 ニッケルめっき
材質ピストンロッド	高合金鋼