



近接スイッチ SIES-QB-PS-K-L

部品番号: 150488
廃番予定品

FESTO

誘導形、特殊仕様

製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

特長	値
適合または準拠規格	EN 60947-5-2
認証	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
公称切換距離	2 mm 1.6 mm
減少率	アルミ = 0.45 SUS、St 18 / 8 = 0.8 銅 = 0.35 真鍮 = 0.5 スチール St 37 = 1.0
周囲温度	-25 ... 85 °C
繰り返し精度	0.1 mm
出力スイッチ	PNP
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
スイッチング周波数	1,200 Hz
直流時の最高切換サイクル	1,200 Hz
温度によって異なる場合の最大出力電流	50°C時200mA 85°C時150mA
電圧降下	3.2 V
短絡保護	パルス
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
残存リップル	10 %
待機電流	<= 30 mA
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	ケーブル M8x1
ケーブル長さ	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
サイズ	12x26x40 mm
取付方法	取付穴 フラッシュ
質量	170 g
Material housing	強化PBT
切換状態表示	黄色LED
保護仕様	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L