

取付レール SLZS-16- -

製品番号: 150916

FESTO



データシート

特徴	値
形状	近接センサ用T溝
プロファイル最大長	2800 mm
取付位置	任意
適用ピストン径	Ø12
構造	センサレール
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 -C...60 -C
取付方法	取付穴とねじ付
材質 プロファイル	鍛造アルミ合金 アルマイト
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 : ねじ	ステンレス