

取付けレール SLZS-40- -

部品番号: 150919

FESTO

レール全体の長さはストロークに230mmを加えて下さい。



典型的な表現

データシート

特長	値
デザイン	センサ取付溝
プロファイルの最大長さ	2,800 mm
取付方向	任意
構造	センサ端子
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 60 °C
取付方法	取付穴とねじ
Material of profile	鍛造アルミ合金 陽極化処理
材質	RoHS対応
Material screws	ステンレス