


# スピードコントローラ GRLZ-M5-PK-3-RS-B

部品番号: 151187

FESTO

給気流量制御弁、スィベルジョイント付



## データシート

| 特長                       | 値   |
|--------------------------|---|
| バルブ機能                    | メータインスピードコントローラ                                   |
| エア接続ポート 1                | PK-3  |
| エア接続ポート 2                | M5  |
| 調整部品                     | 刻み付ボルト  |
| 取付方法                     | ネジ穴付き   |
| 絞り方向時標準流量                | 83 l/min  |
| 自由流れの方向時の標準流量            | 72 ... 83 l/min                                   |
| 使用圧力                     | 0.2 ... 10 bar                                    |
| 周囲温度                     | -10 ... 60 °C                                     |
| 作動流体                     | ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ40um<br>ろ過圧縮空気、給油、フィルタメッシュ40um |
| 取付方向                     | 任意  |
| 絞り方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量  | 140 l/min   |
| 逆止め方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量 | 120 ... 140 l/min                                 |
| 流体温度                     | -10 ... 60 °C                                     |
| 最大締付トルク                  | 1.5 Nm  |
| 質量                       | 12 g  |
| 材質 ねじ込みピン                | ニッケルメッキ<br>真鍮                                     |
| 材質 シール                   | NBR   |
| 材質情報 調整ネジ                | 真鍮  |
| 材質情報 スィベル                | 亜鉛ダイカスト   |