



スピードコントローラ GRLZ-1/8-PK-4-B

部品番号: 151190
廃番予定品

FESTO

給気流量制御弁、スィベルジョイント付
製造中止予定品 (2024年まで) です。代替品についてはホーム
ページでご確認ください。



データシート

特長	値
バルブ機能	メータインスピードコントローラ
エア接続ポート 1	PK-4固定ナット付
エア接続ポート 2	G1/8
調整部品	すりわり付ネジ
取付方法	ネジ穴付き
絞り方向時標準流量	230 l/min
自由流れの方向時の標準流量	190 ... 240 l/min
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方向	任意
温度範囲での作動圧力	0.3 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	360 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	295 ... 375 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
最大締付トルク	6 Nm
質量	25 g
Material of threaded plug	鍛造アルミ合金
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material adjusting screw	真鍮
Material swivel fitting	亜鉛ダイカスト