


# 絞り弁 GRO-1/8-B

部品番号: 151216

FESTO



## データシート

特長	値
バルブ機能	流量調整機能
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
調整部品	刻み付ボルト
取付方法	フロントパネル取付形 取付穴 オプション
絞り方向時標準流量	210 l/min
使用圧力	0 ... 10 bar
周囲温度	-20 ... 60 °C
Material housing	鍛造アルミ合金
オリフィス径	3 mm
取付方向	任意
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-20 ... 60 °C
質量	31 g
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material adjusting screw	ステンレス
Material nut	鍛造アルミ合金
Material sleeve	POM