



ソレノイドバルブ MTH-5/3B-7,0-S-VI

部品番号: 151704
廃番予定品

FESTO

バルブターミナル用

製造中止予定品 (2017年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

特長	値
バルブ機能	3位置5方弁プレッシャセンタ
操作方法	電気
標準流量	1,300 l/min
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
構造	スプール弁
リターン方式	メカスプリング
オリフィス径	7 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
手動操作	アクセサリによって保持
制御方法	パイロット式
流れ方向	逆流れ可能
パイロット圧力	4 ... 6 bar
bバルブ	0.23
Cバルブ	6.1 l/sbar
切換時間 off	55 ms
切換時間 on	25 ms
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
流体温度	-5 ... 50 °C
周囲温度	-5 ... 50 °C
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	サブベース
エア接続ポート 2	サブベース
エア接続ポート 3	サブベース
エア接続ポート 4	サブベース
エア接続ポート 5	サブベース
材質	RoHS対応