

セミロータリアクチュエータ DRRD-40-180-FH-Y9A

製品番号: 1526986

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|----------------------------|--------------------------------|
| サイズ | 40 |
| クッション角度 | 56 deg |
| 回転角度の設定範囲 両側 | +10 ~ -190 deg |
| 回転角度 | 180 deg |
| クッション | 内部油圧ダンピング ノーマル |
| 取付位置 | 任意 |
| 構造 | ラックギヤ/ピニオン |
| 位置検出 | 近接センサ用 |
| 使用圧力 | 0.2 MPa...1 MPa |
| 作動電圧 | 2 bar...10 bar |
| 機能 | 複動式 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| 周囲温度 | -10 -C...60 -C |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク | 24.1 Nm |
| 許容負荷慣性モーメント | 2.3 000019 |
| 製品質量 | 6424 g |
| 取付方法 | オプション : 取付穴付 雌ねじ付 |
| 空気圧接続 | G1/8 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 : ドライブシャフト | 焼戻し鋼 |
| 材質 : カバー | アルミ アルマイト |
| 材質 シール | NBR TPE-U(PU) |
| 材質ハウジング | 鍛造アルミ合金 平滑アルマイト処理 |