

# プラスチックチューブ PAN-10X1,5-SI

部品番号: 152701

FESTO

ワンタッチコネクタQSシリーズ、CN、CKコネクタ用外基準チューブ (食品業界否認可)



## データシート

| 特長                                       | 値                             |
|--|-------------------------------|
| 外径                                       | 10 mm                         |
| 流量を損なわない曲げ半径                             | 58 mm                         |
| 内径                                       | 7 mm                          |
| 最小曲半径                                    | 27 mm                         |
| Tubing characteristics                   | Suitable for energy chains    |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.7 MPa            |
| 使用圧力における温度範囲                             | -0.95 ... 17 bar              |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 246.5 psi         |
| 認証                                       | TÜV                           |
| Maritime classification                  | see certificate               |
| 認証発行部                                    | B 013277 0506 00              |
| 作動流体                                     | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B2-L                |
| 周囲温度                                     | -30 ... 80 °C                 |
| 長さXm時の質量                                 | 0.042 kg/m                    |
| 接続ポート径                                   | 適用チューブ外径10mm                  |
| 色  | シルバー                          |
| シヨア硬度                                    | D 55 +/-3                     |
| 材質                                       | RoHS対応                        |
| Material tubing                          | TPE-A                         |