

プラスチックチューブ PAN-16X2-SI

部品番号: 152703

FESTO

ワンタッチコネクタQSシリーズ、CN、CKコネクタ用外基準チューブ (食品業界否認可)



データシート

特長	値
外径	16 mm
流量を損なわない曲げ半径	94 mm
内径	12 mm
最小曲半径	67 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.4 MPa
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 203 psi
認証	TÜV
Maritime classification	see certificate
認証発行部	B 013277 0506 00
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-30 ... 80 °C
長さXm時の質量	0.092 kg/m
接続ポート径	適用チューブ外径16
色	シルバー
シヨア硬度	D 55 +/-3
材質	RoHS対応
Material tubing	TPE-A